


Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Force de serrage élevée

Conception et construction robustes en acier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Finition	A	B
WBTUNVSPLEG	820700	Acier		Électro-galvanisé	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Acier	Noir	Électro-galvanisé	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Certifications
WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

