


Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet de créer facilement et rapidement une intersection en quatre pour l'échelle de câbles

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	A	B	C	D
---------------------	-------------------	-------------	---	---	---	---

CL110X600ECH D	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm
CL110X450ECH D	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm
CL110X150ECH D	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm
CL110X750ECH D	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm
CL110X900ECH D	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm
CL110X300ECH D	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	E
CL110X600ECHD	840830	110 mm
CL110X450ECHD	840820	110 mm
CL110X150ECHD	840800	110 mm
CL110X750ECHD	840840	110 mm
CL110X900ECHD	840850	110 mm
CL110X300ECHD	840810	110 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

