

Coude plat à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Crée un changement de direction de 45° pour l'échelle de câbles

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Angle (a)	A	B	C
---------------------	-------------------	-------------	-----------	---	---	---

CL110X750FE4 5HD	840140	750 mm	45 °	926 mm	885 mm	80 mm
CL110X150FE4 5HD	840100	150 mm	45 °	326 mm	460 mm	80 mm
CL110X600FE4 5HD	840130	600 mm	45 °	776 mm	779 mm	80 mm
CL110X300FE4 5HD	840110	300 mm	45 °	476 mm	566 mm	80 mm
CL110X450FE4 5HD	840120	450 mm	45 °	626 mm	673 mm	80 mm
CL110X900FE4 5HD	840150	900 mm	45 °	1076 mm	991 mm	80 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D
CL110X750FE45HD	840140	110 mm
CL110X150FE45HD	840100	110 mm
CL110X600FE45HD	840130	110 mm
CL110X300FE45HD	840110	110 mm
CL110X450FE45HD	840120	110 mm
CL110X900FE45HD	840150	110 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

