

Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Crée un changement d'élévation concave de 45° pour l'échelle de câbles

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Angle (a)	A	B	C
---------------------	-------------------	-------------	-----------	---	---	---

CL110X750IR45 HD	840340	750 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X150IR45 HD	840300	150 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X600IR45 HD	840330	600 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X450IR45 HD	840320	450 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X900IR45 HD	840350	900 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X300IR45 HD	840310	300 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D
CL110X750IR45HD	840340	80 mm
CL110X150IR45HD	840300	80 mm
CL110X600IR45HD	840330	80 mm
CL110X450IR45HD	840320	80 mm
CL110X900IR45HD	840350	80 mm
CL110X300IR45HD	840310	80 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

