

Écrou de profil sans ressort



FONCTIONS

Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut

SPÉCIFICATIONS



Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Épaisseur (T)	Couple de serrage (TQ)
NUTM6EG	314995	Acier	Électro-galvanisé	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Acier	Galvanisé à chaud	6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Acier	Électro-galvanisé	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Acier	Galvanisé à chaud	8	6 mm	28 N·m
NUTM6S6	315140	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8S6	315150	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Épaisseur (T)	Couple de serrage (TQ)
NUTM10S6	315160	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Acier	Galvanisé à chaud	12	8 mm	55 N·m
NUTM10EG	315025	Acier	Électro-galvanisé	10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Acier	Électro-galvanisé	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Acier	Galvanisé à chaud	10	8 mm	55 N·m
NUTM16HD	315037	Acier	Galvanisé à chaud	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16EG	315036	Acier	Électro-galvanisé	16	11.7 mm	125 N·m

Résistance à l'arrachement				
Référence	Type de rail	Épaisseur du rail		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

