

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit



FONCTIONS

Se compose de deux attaches, d'un écrou et d'un boulon

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Conforme à la norme SP-58 (type 59) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)
USC021EG	712045	Électro-galvanisé	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC021HD	712405	Galvanisé à chaud	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC020EG	712040	Électro-galvanisé	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm
USC026EG	712065	Électro-galvanisé	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC026HD	712422	Galvanisé à chaud	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)
USC025EG	712060	Électro-galvanisé	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC022EG	712050	Électro-galvanisé	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm
USC033EG	712085	Électro-galvanisé	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC033HD	712428	Galvanisé à chaud	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC031EG	712080	Électro-galvanisé	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm
USC028EG	712070	Électro-galvanisé	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm
USC040EG	712100	Électro-galvanisé	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm
USC036EG	712090	Électro-galvanisé	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC042EG	712105	Électro-galvanisé	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC046EG	712110	Électro-galvanisé	43 - 45 mm		32 mm	2 mm
USC048EG	712115	Électro-galvanisé	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC048HD	712452	Galvanisé à chaud	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC053EG	712120	Électro-galvanisé	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm
USC060EG	712035	Électro-galvanisé	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC063EG	712140	Électro-galvanisé	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC073EG	712160	Électro-galvanisé	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm
USC076EG	712165	Électro-galvanisé	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC076HD	712475	Galvanisé à chaud	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)
USC086EG	712180	Électro-galvanisé	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm
USC101EG	712200	Électro-galvanisé	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm
USC113EG	712220	Électro-galvanisé	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm
USC143EG	712260	Électro-galvanisé	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm
USC159EG	712280	Électro-galvanisé	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm
USC168EG	712290	Électro-galvanisé	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm
USC218EG	712340	Électro-galvanisé	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm
USC277HD	712530	Galvanisé à chaud	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC042HD	712445	Galvanisé à chaud	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC060HD	712465	Galvanisé à chaud	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC086HD	712480	Galvanisé à chaud	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
USC021EG	712045	2000N
USC021HD	712405	2000N
USC020EG	712040	2000N
USC026EG	712065	2000N
USC026HD	712422	2000N
USC025EG	712060	2000N

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
USC022EG	712050	2000N
USC033EG	712085	2000N
USC033HD	712428	2000N
USC031EG	712080	2000N
USC028EG	712070	2000N
USC040EG	712100	2670N
USC036EG	712090	2670N
USC042EG	712105	2670N
USC046EG	712110	2670N
USC048EG	712115	2670N
USC048HD	712452	2670N
USC053EG	712120	3780N
USC060EG	712035	3780N
USC063EG	712140	3780N
USC073EG	712160	3780N
USC076EG	712165	3780N
USC076HD	712475	3780N
USC086EG	712180	3780N

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
USC101EG	712200	3780N
USC113EG	712220	3780N
USC143EG	712260	4000N
USC159EG	712280	4000N
USC168EG	712290	4000N
USC218EG	712340	4000N
USC277HD	712530	4000N
USC042HD	712445	2670N
USC060HD	712465	3780N
USC086HD	712480	3780N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

