


Connecteur vertical réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet une jonction très résistante avec le profil SPEEDWAY Cable Ladder

Une charnière intégrée permet de régler facilement le joint vertical de l'échelle de câbles

S'installe rapidement et facilement avec le matériel fourni

Les fentes multiples permettent des réglages sur site

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Angle (a)	A	B
CLSW4VACGA	842030	Acier	Galvanisé à chaud	0 - 90 °	150 mm	62 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	C
---------------------	-------------------	---

CLSW4VACGA	842030	2 mm
------------	--------	------

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

