

RackPower| Contacteur de porte

Data Solutions



Contacteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower.

FONCTIONS

Contacteur de porte avec interrupteur magnétique

Câble de 1 m vers le boîtier du capteur avec aimant intégré pour un montage facile et câble de connexion de 1 m

Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Enfichable à chaud pour une intégration facile

Plage de température de fonctionnement de 0 à 65 °C

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Compatible avec	Hauteur	Quantité par colis	Type de prise	Câble d'entrée amovible
EA9109	RackPower	270mm	1	RJ45	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.