

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Idéal pour les installations murales et sur rail typiques

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Charge statique	Certifications
---------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------	----------------

WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, UKCA, CADDY EU WBT B

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE