

Varistar CP| Porte vitrée, Verrouillage 1 point

Data Solutions



Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage un point pour les applications IP 20.

FONCTIONS

Acier, 1,5 mm

Verre de sécurité, 6 mm

Cache de serrure

Charnières 180°

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Matériau: Acier; Verre

Indice de protection: IP20

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-016	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-017	42U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-018	47U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-019	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-392	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-393	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-394	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-395	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-396	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-397	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-398	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-399	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-481	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-482	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-483	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-484	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-485	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-486	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-487	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-488	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-489	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-490	42U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-491	47U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-492	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec
21630-016	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-398	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec
21630-482	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-483	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-487	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-488	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.