

# Varistar CP| Porte Vitrée Réduite, Verrouillage 3 points

## Data Solutions



La porte vitrée avec verrouillage 3 points permet un contact renforcé entre la porte et le bâti.

### FONCTIONS

Porte vitrée avec verrouillage à 3 points, Avec serrure

Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)

Charnières 180°

Verre de sécurité, 6 mm

Montage standard, serrure montée sur la droite

Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.

### SPÉCIFICATIONS

**Type de verrouillage:** Verrouillage à 3 points

**Type de produit:** Porte de baie

**Matériau:** Acier; Verre

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|-----------------|---------|---------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-092           | 42U             | 2000mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-093           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-094           | 52U            | 2450mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-095           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-096           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-097           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-416           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-417           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-418           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-419           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-420           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-421           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-422           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-423           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | IP20                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-717           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-718           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-719           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-720           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-721           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|----------------------|--------------------|------------|
| 21630-722           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-723           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-724           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-725           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-726           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-727           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |
| 21630-728           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | IP55                 | 1                  | Gris foncé |

Table 2/2

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité               | Finition          | Type         | Compatible avec |
|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 21630-092           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-093           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-094           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-095           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-096           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-097           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-416           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-417           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-418           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité               | Finition          | Type         | Compatible avec |
|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 21630-419           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-420           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-421           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-422           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-423           | RAL 7021     | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-717           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-718           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-719           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-720           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-721           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-722           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-723           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-724           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-725           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-726           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-727           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |
| 21630-728           | RAL 7021     | CEI 61587-1              | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP     |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**