

# Varistar CP| Porte Pleine, IP20, Verrouillage 3 points

## Data Solutions



Double porte perforée en acier Varistar CP, avec verrouillage à 3 points pour applications avec indice de protection IP 20.

### FONCTIONS

Porte en acier avec verrouillage trois points pour classe de protection IP 20

Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)

Charnières 180°

Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.

### SPÉCIFICATIONS

**Type de verrouillage:** Verrouillage à 3 points

**Type de produit:** Porte de baie

**Indice de protection:** IP20

**Matériau:** Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec
21630-104	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-105	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-106	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-107	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-108	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec
21630-109	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-432	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-433	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-434	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-435	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-436	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-437	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-438	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP
21630-439	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte en acier	Varistar CP

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.