

Prise de mise à la terre d'aéronef avec point de fixation de la barre



FONCTIONS

Pièces moulées à utiliser dans des systèmes de mise à la terre statiques des zones de réapprovisionnement en carburant

Approprié en tant que combinaison de collier de fixation et point de mise à la terre statique

Se connecte facilement au conducteur du système de mise à la terre et/ou aux piquets de terre

Conçu pour une installation simple avec des surfaces revêtues et affleurées


Compatible avec les connexions nVent ERICO Cadweld

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Bronze phosphoreux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Profondeur (D)	Point de fixation (AP)	Type de connexion
B167	165230	120 mm	112 mm	184.2mm	38 mm Diameter Bar	RA, RB
B166	165220	98 mm	88.9 mm	133.35mm	19 mm Diameter Bar	RA, RB



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE