

# Cosse de compression droite, bimétallique



## FONCTIONS

Permet d'attacher les câbles d'aluminium à l'âme de rail

Conçu pour les connexions porteuses de courant aux rails

Assemblage aluminium-cuivre permanent (formé sous presse), protégé de la corrosion à l'aide d'un inhibiteur haute qualité (résine verte appliquée sur le bord de l'insert en cuivre) pendant l'étape de fabrication

Pour les connexions à des câbles d'aluminium selon DIN 48201, partie 1

Pour les conducteurs ronds sectionnels à torons et pré-spiralés

Les marques permettent d'assurer un sertissage correct

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau          | Taille de conducteur                                     | Taille de trou (HS) | Longueur (L) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| ALCUKS24012         | 717015            | Aluminium, Cuivre | 240 mm <sup>2</sup><br>Stranded,<br>500 kcmil<br>Torsadé | 13 mm               | 116mm        | 45 mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Type d'outil/de matrice                    |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ALCUKS24012         | 717015            | M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE