



Plaque de terre en cuivre



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMMES



FONCTIONS

Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre

Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles

SPÉCIFICATIONS

Finition: Nu
Matériau: Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Longueur	Connexion en spirale	Épaisseur
710190	710190	600 mm	600mm	Aucun	1.5 mm
710200	710200	600 mm	600mm	Aucun	3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Électrode de la plaque de mise à la terre	
C	Matériau	C: cuivre (C11000)
E	Connexion avec raccord flexible	C: Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d'ERICO) E : Fin (connexion Cadweld « L J » d'ERICO) N : pas de raccord flexible
A	Code d'épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot)	A: 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre) B: 1/16 po (min pour l'alimentation, en cuivre) C: 3/32 po D: 1/8 po E: 1/4 po (min pour l'alimentation, en acier) F: 3/8 po G: 1/2 po H: 1/64 po (26 GA) J: 3/16 po
H	Code de largeur de la plaque	A: 1" · B: 2 po · C: 3 po · D: 4 po · E: 5 po · F: 6 po · G: 9 po · H: 12 po · J: 18 po K: 24 po · L: 30 po · M: 36 po · N: 42 po · P: 48 po · Q: 17 po · R: 10 po
024	Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis)	
1L*	Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO)	
024*	Longueur de raccords flexibles (pouces)	
(T)*	Étamé	

* Vide si aucun

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE