


Isolant thermo-rétrécissable - droit



FONCTIONS

Tube thermorétractable pour isoler les connexions

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Couleur	Taille de conducteur, UL	Taux de rétrécissement	Diamètre étendu	Diamètre récupéré
A130AE	Polyoléfine	Noir	0.35" - 0.94"	4:1	33.27 mm Min	8 mm Max

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur (L)	Diamètre (Ø)	Rigidité diélectrique	Température
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le diamètre récupéré désigne le diamètre intérieur définitif du tube après le rétrécissement complet du tube, ou récupéré par une application méticuleuse de la chaleur. Une valeur maximum est spécifiée afin de garantir que le tube va s'adapter parfaitement autour de l'objet à recouvrir.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE