

# Dispositif de capture ISOOnV



## FONCTIONS

Pointes paratonnerres à utiliser avec les bases du dispositif de capture

Comprend un écrou pour fixer à la base du dispositif de capture

## SPÉCIFICATIONS

**Conformité:** CEI® EN 62561-2

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Hauteur (H)	Diamètre (Ø)	Taille du filetage (TS)
LPAAT1500	Aluminium	1500 mm	10 mm, 16 mm	M16
LPSAT2000	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	2000 mm	10 mm, 16 mm	M16
LPAAT2000	Aluminium	2000 mm	10 mm, 16 mm	M16
LPSAT1000	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	1000 mm	16 mm	M16
LPAAT0500	Aluminium	500 mm	16 mm	M16
LPAAT1000	Aluminium	1000 mm	16 mm	M16

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands: +31 800-0200135  
France: +33 800 901 793

### Europe

Germany: 800 1890272  
Other Countries: +31 13 5835404

### APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19  
Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**