

Kit de liaison équipotentielle ISO_nV



FONCTIONS

Utilisé avec les raccordements inférieurs ISO_nV lorsqu'une liaison équipotentielle est exigée

Sertissage vers le conducteur cuivre de mise à la terre

SPÉCIFICATIONS

Finition: Étamé

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Type de conducteur	Taille de conducteur
ISONVEBL50	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301), Copper	ISO _n V50	16 mm ² Torsadé
ISONVEBL70	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301), Copper	ISO _n V70	16 mm ² Torsadé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE