

Testeur MOV/GDT/SAD



Les testeurs nVent ERICO sont conçus pour tester rapidement l'intégrité des composants des dispositifs de protection contre les surtensions. Comme les varistances à oxyde métallique, les épurateurs de gaz et les diodes à avalanche ne fournissent pas à l'utilisateur une indication visuelle de l'intégrité de la capacité de protection, un moyen de test externe est requis. Il est impossible de prédire si ces défaillances risquent de survenir sans les tester d'une manière ou d'une autre. Lorsque les varistances à oxyde métallique arrivent en fin de vie, leurs niveaux de tolérance changent. Les produits de test nVent ERICO sont spécifiquement conçus pour identifier ces situations et permettent à l'opérateur de remplacer immédiatement les dispositifs qui arrivent en fin de vie. Ils peuvent tester à la fois les composants ainsi que les modules de remplacement tels que les TDS ou DSD.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Mesure des varistances à oxyde métallique, tubes de décharge de gaz et diodes avalanche

Capacité d'affichage jusqu'à 50 mesures

Paramètres de test ajustables

Batterie rechargeable

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Tension d'essai	Rampe de tension GDT	Courant de test MOV/SAD	Classe d'étanchéité de l'armoire	Température	Profondeur (D)
MGATESTER1	1500 Max	100, 1000	0.1kA, 0.5kA, 1kA	IP 20	-10 to 50 °C	82mm

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
MGATESTER1	205 mm	220 mm	0.95 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE