

Étrier de terre multi-usage



FONCTIONS

Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Taille du ruban	Profondeur (D)
CCS-308	545170	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		8 mm Torsadé, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Acier	Galvanisé à chaud	8 mm Torsadé, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 3,5 mm	56mm
CCFR308	545270	Laiton		8 mm Torsadé, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE