

# Perceuse de rails, équipée d'un moteur à essence quatre temps



Les perceuses de rails à essence/gasoil de la gamme SBM-V sont conçues pour une opération de perçage fiable, efficace et sans heurt. Elle fonctionne avec les produits de toutes les tailles, de la signalisation des applications pour trou de liaison aux dimensions des trous d'éclissage. Un large éventail d'accessoires est disponible, notamment les unités de fermeture, les fraises de forage et les profilés en forme de rail ainsi que les modèles d'application spéciaux.

## FONCTIONS

Compact et facile d'utilisation

Moteur silencieux 4 temps de 0,83 CV (0,62 kW) avec une vitesse de rotation de 267 tr/min

Conception légère

Un éventail de modèles interchangeables pour répondre à tous les profils de rail courants

Utilise des fraises de forage conformes aux normes industrielles

Est inclus dans le réservoir à réfrigérant de la perceuse de rails COOLTANKASSY (715375) et l'outil de la perceuse de rails SBMTOOLSET (715395) pour un entretien facile

Comprend un boîtier de transport métallique

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Carburant	Diamètre du trou percé	Largeur	Poids unitaire
SBMV4	715412	Pas de mélange	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Lorsque vous effectuez la commande d'une machine, vous devez également commander un modèle de profil de rail adapté au profil de rail approprié et à la position du trou foré, ainsi qu'un dispositif de serrage adapté pour le type de rail et/ou le procédé de serrage à choisir.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**