

Kit de liaison de joint de rail, signal, type languette



Les liaisons mixtes nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées sur la tête du profil de rail situé à l'intérieur de l'éclisse. Afin de garantir l'intégrité du raccordement, les fixations sont réalisées à l'aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld.

FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Meules à rectifier incluses: Non

Type de borne de liaison: Languette

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | Taille de conducteur | Longueur de liaison | Longueur 1 (L1) |
|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| SB20108 | 715411 | Cadmium Bronze, Cuivre | Bare, Étamé | Bondstrand 3/16" | 247.65mm | 198.4 mm |
| SB20175 | | Cadmium Bronze, Cuivre | Bare, Étamé | Bondstrand 5/16" | 177.8mm | 146.1 mm |

Table 2/2


| Référence catalogue | Référence article | Longueur 2 (L2) | Diamètre (Ø) |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SB20108 | 715411 | 19.1 mm | 4.8 mm |
| SB20175 | | 25.4 mm | 7.9 mm |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le kit comprend : (100) liaisons, (200) matériau de soudure d'alliage F80, (2) moules de rechange, (1) silex d'allumage, (1) nettoyeur de moule (5) meules (le cas échéant).

Les kits avec roues de rectification comprennent (5) grains haute performance, 4,5" (114 mm) diamètre (broche 7/8"), roues à moyeu déporté (numéro de pièce SBG20046) pour utiliser avec des meules de style à angle.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE