

# Mèche de rail haute performance à noyau creux SBPM/SBPML, métal en poudre



## FONCTIONS

Conçu pour les applications de perçage à grande vitesse

Résiste à peu près à 100 usages

Les mèches peuvent être rectifiées environ cinq fois

Tige Weldon de 3/4" (19 mm)

Peut être utilisée sur tous les types de rails

Spécialement mis au point pour l'acier de rail

Permet des temps de perçage courts

Une haute durabilité permet de garantir une durée de vie prolongée

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Acier à coupe rapide

**Finition:** Revêtement multicouche TIALN

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre du foret (Ø) | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| SBPM1270            | 716473            | 12"                   | 61mm         |
| SBPM1370            | 716474            | 13"                   | 61mm         |

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre du foret (Ø) | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| SBPM1470            | 716475            | 14"                   | 61mm         |
| SBPM1570            | 716476            | 15"                   | 61mm         |
| SBPM1870            | 715274            | 18"                   | 61mm         |
| SBPM2070            | 715272            | 20"                   | 61mm         |
| SBPM2270            | 715030            | 22"                   | 61mm         |
| SBPML1990           | 716310            | 19"                   | 90mm         |
| SBPML2090           | 716311            | 20"                   | 90mm         |
| SBPML2190           | 716477            | 21"                   | 90mm         |
| SBPML2290           | 715280            | 22"                   | 90mm         |
| SBPML2390           | 716478            | 23"                   | 90mm         |
| SBPML2490           | 716479            | 24"                   | 90mm         |
| SBPML2590           | 716480            | 25"                   | 90mm         |
| SBPML2690           | 716481            | 26"                   | 90mm         |
| SBPML2790           | 716482            | 27"                   | 90mm         |
| SBPML2890           | 716483            | 28"                   | 90mm         |
| SBPML2990           | 716484            | 29"                   | 90mm         |
| SBPML3090           | 716485            | 30"                   | 90mm         |
| SBPML3190           | 716486            | 31"                   | 90mm         |

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre du foret (Ø) | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| SBPML3290           | 716487            | 32"                   | 90mm         |
| SBPML3390           | 716488            | 33"                   | 90mm         |
| SBPML3490           | 716489            | 34"                   | 90mm         |
| SBPML3590           | 716490            | 35"                   | 90mm         |
| SBPML3690           | 716491            | 36"                   | 90mm         |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**