

Mèche de rail à noyau creux SB/SBL



FONCTIONS

Conçu pour les applications de perçage à grande vitesse

Résiste à peu près à 40 usages

Peut être rectifié pour une utilisation ultérieure

Spécialement mis au point pour l'acier de rail

Tige Weldon de 3/4" (19 mm)

Permet des temps de perçage courts

Une haute durabilité permet de garantir une durée de vie prolongée

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier à coupe rapide


Finition: Revêtement TIALN

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du foret (Ø)	Longueur (L)
DHC36	716498	36 mm	63mm
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm
DHC27	716496	27 mm	63mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du foret (Ø)	Longueur (L)
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm
DHC18	716492	18 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE