


Mât en acier inoxydable SIM



FONCTIONS

Conçu pour l'installation du paratonnerre à dispositif d'amorçage

Montages de terminaux aériens classiques avec un adaptateur approprié

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Produit	Taille du filetage (TS)	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre extérieur (OD)
SIM28A2	Acier inoxydable 304L (EN 1.4306)	Section supérieure du mât	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	Section supérieure du mât	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	Acier inoxydable 304L (EN 1.4306)	Section centrale du mât		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	Section centrale du mât		2000mm	2.5 mm	33 mm

Référence catalogue	Matériau	Produit	Taille du filetage (TS)	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre extérieur (OD)
SIM33B3	Acier inoxydable 304L (EN 1.4306)	Section centrale du mât		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	Section centrale du mât		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM40C2	Acier inoxydable 304L (EN 1.4306)	Section inférieure de mât		2000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C3	Acier inoxydable 304L (EN 1.4306)	Section inférieure de mât		3000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C2316	Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	Section inférieure de mât		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	Section inférieure de mât		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Matériel inclus	Poids unitaire
SIM28A2	Non	2.3 kg
SIM28A2316	Non	2.3 kg
SIM33B2	Oui	3.5 kg
SIM33B2316	Oui	3.5 kg
SIM33B3	Oui	5.3 kg
SIM33B3316	Oui	5.3 kg
SIM40C2	Oui	4 kg

Référence catalogue	Matériel inclus	Poids unitaire
SIM40C3	Oui	6.05 kg
SIM40C2316	Oui	6.93 kg
SIM40C3316	Oui	10.4 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE