

# Poste à souder pour travaux spéciaux sur rail de signalisation



## FONCTIONS

Moules conçus pour les connexions de conducteur des applications de cœur de croisement et de voie spéciales

Pour utilisation sur les rails non porteurs de courant

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

## SPÉCIFICATIONS

**Type de rail:** Traversée en manganèse

Table 1/1

| Référence catalogue | Matériau        | Type de borne de liaison | Taille de conducteur | Diamètre extérieur du conducteur, nominal | Style de soudeur | Longueur de la poignée |
|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|
| SBTBTB4B            | Graphite, Acier | Languette 3/4"           | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB4              | 381mm                  |
| SBTBTB4C            | Graphite, Acier | Languette de 1"          | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB4              | 381mm                  |
| SBTBTB4CL           | Graphite, Acier | Languette de 1"          | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB4              | 584.2mm                |
| SBXSTB4A            | Graphite, Acier | Languette de 1"          | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | TB4              | 381mm                  |

| Référence catalogue | Matériau        | Type de borne de liaison | Taille de conducteur | Diamètre extérieur du conducteur, nominal | Style de soudeur | Longueur de la poignée |
|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|
| SBTBTB4E            | Graphite, Acier | Languette de 1"          | Bondstrand 5/16"     | 7.94mm                                    | TB4              | 381mm                  |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**