

Attache-ruban à deux trous



FONCTIONS

Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger

Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du ruban	Type de ruban	Profondeur (D)	Largeur (W)
TAPA253	711550	Aluminium	25 x 3 mm	Nu	15mm	65 mm
TAPC253	711570	Cuivre	25 x 3 mm	Nu	15mm	65 mm
TAPC254	711580	Cuivre	25 x 4 mm	Isolé	15mm	62 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	C	Poids unitaire
TAPA253	711550	7 mm	44 mm	26 mm	3 mm	0.004 kg
TAPC253	711570	7 mm	44 mm	25 mm	3 mm	0.5 kg
TAPC254	711580	7 mm	44 mm	25 mm	4 mm	0.5 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE