

# Barrière de protection contre les surtensions transitoires, modem/téléphone



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

La barrière à usage général protège les circuits et transmetteurs de faible tension

La fiche séparée et la conception de socle permettent de remplacer le module interchangeable


La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sont minimales

## SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	UTBTA
Référence article	702850
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	280 V
Courant de charge nominal (IL)	160mA
Fréquence	15 MHz
Résistance de boucle	1 $\Omega$
Courant de décharge maximal (Imax), par mode	0.5kA 8/20 $\mu$ s

Référence catalogue	UTBTA
Technologie	Gas Discharge Tube (GDT) CTP (coefficient de température positive)
Niveau de protection en tension (haut), L-L	480 V @ 3 kA
Connexion, torsadée	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Fixation	Rail DIN chapeau de gendarme 35 mm
Température	-20 to 65 °C
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique
Classe d'étanchéité de l'armoire	IP 20 NEMA®-1
Profondeur (D)	68mm
Hauteur (H)	90 mm
Largeur (W)	18 mm
Poids unitaire	0.1 kg
Détails de la certification	UL® 497A
Conformité	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C
Module de remplacement	UTBTM

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**