

Support perforé ajustable en ABS pour barre omnibus



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour utilisation avec les modules ABS

Trous perforés en usine pour un assemblage rapide

En fixant deux profilés l'un à l'autre ou en les plaçant l'un par-dessus l'autre, on améliore leur résistance au pliage

Fixez les profilés les uns aux autres ou au panneau en utilisant l'armature pour supports en ABS ajustables pour barres omnibus

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
ABS-AP25	560930	Aluminium	2000mm	23 mm	47 mm	8.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	Poids unitaire
ABS-AP25	560930	25 mm	1.35 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE