


Barre de mise à la terre / neutre avec clip de rail DIN vert/jaune



Les barres de terre / neutre avec clips de rail DIN vert/jaune sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

L'installateur peut facilement ajouter des connexions

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Barre rigide

Installation facile et rapide sur rail DIN

Sans halogène


Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Référence article	568678	568679	568680
Matériau	Brass Polyéthylène	Brass Polyéthylène	Brass Polyéthylène

Référence catalogue	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Nombre de connexions	7	12	15
Taille de conducteur, CEI	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) 1,5 - 16 mm ² Torsadé	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) 1,5 - 16 mm ² Torsadé	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) 1,5 - 16 mm ² Torsadé
Intensité nominale maximale	40A	40A	40A
Section transversale	63mm ²	63mm ²	63mm ²
Profondeur (D)	7mm	7mm	7mm
Hauteur (H)	9 mm	9 mm	9 mm
Largeur (W)	57 mm	92 mm	113 mm
Taille de trou 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
Taille de trou 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Taille du filetage (TS)	M5	M5	M5
Couple de serrage (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Poids unitaire	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
Conformité	CEI® 60998-2-1	CEI® 60998-2-1	CEI® 60998-2-1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE