

# Attaches entretoises FS



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Vient soutenir nVent ERIFLEX Flexibar et les conducteurs tressés isolés sans endommager l'isolation

Garantit un espacement correct pour un refroidissement optimal

Prend en charge jusqu'à quatre conducteurs en parallèle

Facile à installer

Les entretoises sont sans halogène

Conforme RoHS

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé

**Indice d'inflammabilité:** UL® 94HB

**Température de fonctionnement:** -40 to 130 °C

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau            | Largeur du conducteur | Hauteur (H) | Longueur (L) | Taille de trou (HS) |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| FS40-63             | 553570            | Acier,<br>Polyamide | 40 - 63 mm            | 95 mm       | 166mm        | 8.5 mm              |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau            | Largeur du conducteur | Hauteur (H) | Longueur (L) | Taille de trou (HS) |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| FS80-100            | 553580            | Acier,<br>Polyamide | 80 - 100 mm           | 140 mm      | 224mm        | 8.5 mm              |


Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | A      | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|--------|----------------|
| FS40-63             | 553570            | 150 mm | 0.1 kg         |
| FS80-100            | 553580            | 200 mm | 0.25 kg        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La distance recommandée entre les supports est de 400 mm (15 3/4 po).

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**