We connect and protect

Outil de cintrage HFBT pour nVent ERIFLEX Flexibar

CERTIFICATIONS

FONCTIONS

Permet à l'utilisateur de cintrer le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar avec précision, pour une installation optimisée

L'outil est facile à utiliser et cintre toutes les tailles de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et en respectant l'intégrité de l'isolant

L'outil portable peut être utilisé sur site ou fixé à l'établi

Inclut une boîte à outils

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Rayon de courbure	Angle de pliage	Profondeur	Hauteur
HFBT	558920	Acier	10mm	180 ° Max	120mm	215 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Poids unitaire

HFBT	558920	345 mm	7 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.