

Outil de cintrage manuel MFBT-2 pour nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet à l'utilisateur de cintrer le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar avec précision, pour une installation optimisée

L'outil est facile à utiliser et cintré toutes les tailles de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et en respectant l'intégrité de l'isolant

Longue poignée permettant d'appliquer de la force pendant le cintrage de la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar jusqu'à 10x120x1/12x100x1

Deux rayons de cintrage : 5 mm (0.20")

Permet d'ajuster l'angle de cintrage pour cintrages répétés

Base en aluminium bleue avec trois points de fixation

Longueur ajustable pour la barre-souple nVent ERIFLEX Flexibar

Système de verrouillage rapide nVent ERIFLEX Flexibar sans outillage

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Largeur du conducteur	Rayon de courbure	Angle de pliage	Profondeur
MFBT-2	559145	Acier, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Poids unitaire
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE