

Guide de perçage nVent ERIFLEX Flexidrill



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Guide de perçage pour conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar, pour shunt PBC et pour shunt de puissance PPS

Inclut des filières de diamètres multiples

Les guides ajustables permettent de percer des trous et des centres multiples

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de trou de matrice	Profondeur	Hauteur	Largeur
FLEXIDRILLR	558600	Acier	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne pas utiliser avec nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE