

Gaine en spirale nVent ERIFLEX Spirflex



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications

La structure en spirale permet de brancher les câbles à tout point

Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques

Emballé dans des boîtes qui facilitent l'application

Sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Polyéthylène
Indice d'inflammabilité:	UL® 94HB
Température de fonctionnement:	-50 to 85 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
SPIRFLEX-X6	556100	Blanc	6 mm	50m	0.01 kg

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
SPIRFLEX-I6	556000	Noir	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Noir	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	Blanc	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Noir	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Noir	22 mm	25m	0.06 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE