

Gaine nVent ERIFLEX Zipflex



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Tramage rapide et facile

Outil d'installation inclus

Sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir
Matériau:	Polypropylène
Indice d'inflammabilité:	UL@ 94HB
Température de fonctionnement:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE