


Répartiteur quadripolaire TRC, 400 A



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Carter de protection transparent

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	TRC-400A
Référence article	563180
Matériau	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglas
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	1000
Courant de court-circuit pic (I _{pk})	118kA
Courant admissible à court terme (I _{cw}) 1s	28kA


Référence catalogue	TRC-400A
Nombre de connexions côté ligne	1
Nombre de connexions côté charge	10
Taille du filetage 1 (TS1)	M6
Taille du filetage 2 (TS2)	M10
Profondeur (D)	50mm
Hauteur (H)	338 - 390 mm
Largeur (W)	260 mm
A	290 mm
Poids unitaire	2.65 kg
Indice d'inflammabilité	UL® 94V-0
Conformité	IEC® 60439.1 CEI® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille du filetage 2 correspond au plot d'entrée.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE