

Support UFS pour nVent ERIFLEX Flexibar et IBSB



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Kit comprenant un rail et 24 blocs de retenue

Créez jusqu'à trois supports de 650 mm (25,6 po) pouvant contenir quatre nVent ERIFLEX Flexibar

Les blocs de retenue ne contiennent pas d'halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Épaisseur du conducteur	Largeur du conducteur	Hauteur (H)	Longueur (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, Polyamide	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	A	B	Poids unitaire
---------------------	-------------------	-------------	---	---	----------------

UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg
---------	--------	-------	-------	-------	--------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La distance recommandée entre les supports est de 400 mm (15 3/4 po).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE