

Réglette de distribution de courant 19", HPDS



Réglette facile à monter avec plusieurs prises de courant dans le cas où un équipement externe doit être branché. Pour des profilés 19".

FONCTIONS

Description: Avec ou sans interrupteur ON/OFF. Avec 2 m de câble et prise à angle droit. Équerres de montage 19" et accessoires de montage inclus, Les équerres 19" peuvent être tournées à 90°. Les prises à 35° contacts de masse nickelés.

Matériau: Profilé extrudé en aluminium anodisé. Prises en polyamide 6.6 RAL 7035.

Cable avec insert en angle: 2.0 m × 1.5 mm².

Taux de puissance: 16A/3600W.

Mise à la masse: Double mise à la masse.

Livraison: 1 réglette avec câble d'alimentation et équerres de fixation.

Filters: Non

Over voltage protection: Non

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Couleur:	Gris clair
Protection contre les surtensions:	Non
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Interrupteur marche/arrêt inclus	Nombre de prises	Type de prise
HPDS119009	60mm	485mm	28mm	Non	9	SCHUKO 250 V / 16 A
HPDS119108	60mm	430mm	28mm	Oui	8	SCHUKO 250 V / 16 A

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

HPDS 119009 (unités de hauteur); 119009 (avec 19 "); 119009 (0 = pas de commutateur, 1 = commutateur 2 = protection contre les surtensions); 119009 (nombre de prises). Remarque: le Royaume-Uni fournit des prises au Royaume-Uni.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE