


Boîtiers de raccordement aluminium, HALP



La gamme de boîtiers terminaux en aluminium, HALP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme HALP est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs grâce à une excellente résistance à la corrosion. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

EAC

GOST

IP

FONCTIONS

Matériau: Aluminium type EN AC-47100.

Joint: Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, néoprène et EPDM sont possibles sur demande.

Resistance à la température: -30 °C à +80 °C.

Protection: IP 66, 67 | IK 09, 08 pour HALP050503GE.

Finition: RAL 7001.

Homologations: CE, GOST. Pour l'homologation cULus_UL Listed, contacter notre service commercial.

Livraison: Corps de boîtier, couvercle et vis de couvercle en acier inox.

SPÉCIFICATIONS


Matériau:	Aluminium
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7001
Couleur:	Gris argent

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Épaisseur du corps	Épaisseur du couvercle	Nombre de couvercles à vis
HALP050503GE	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm	2
HALP080806GE	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP081306GE	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm	4
HALP081806GE	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP082506GE	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP060604GE	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061004GE	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061504GE	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP121208GE	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP123608GE	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP161609GE	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP163609GE	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233311GE	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233318GE	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm	4
HALP234011GE	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP121209GE	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm	4

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Épaisseur ducorps	Épaisseur du couvercle	Nombre de couvercles à vis
HALP122208GE	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm	4
HALP122209GE	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP162609GE	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP165609GE	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm	6
HALP232011GE	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm	4
HALP236011GE	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm	6

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE