


Adaptateur de barre collectrice 160 A, WO60



Adaptateurs de barre collectrice adaptés à la conception des composants.

FONCTIONS

Description: Adaptateur de barre collectrice 160 A 3 bornes, adapté à la conception des composants.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% de charge: 7.7 W.

Unité de livraison: 1 pièce.

Type : 32575 - For ABB T-max T1, XT1,T2,XT2,GE FD160, Schneider el.NS80, NSX80, top connection to the system; 32660 - For Siemens 3VA10,11 and 3VT160, top connection to the system

Courant nominal : 32575 - 160 A; 32660 - 144 A

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
32575	200mm	90mm	69mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair
32660	200mm	76mm	69mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE