We connect and protect

Adaptateur de barre collectrice 80A sans câbles, WO60



Adaptateur de barre collectrice avec un rail de montage équipé de bornes à vis 16 mm².

NORMES INDUSTRIELLES

UL

CSA

GL

FONCTIONS

Homologations: CSA, UL, GL.

Pôles: 3 bornes.

Puissance dissipée à 80% de charge: 6 W.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Courant nominal: 80 A.

Tension nominale: 690 V.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description: Adaptateur de barre collectrice 80 A. Avec un rail de montage ajustable. Avec bornes 16 mm², opérées depuis l'arrière.

Universel, user friendly busbar adapter

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
32466	200mm	54mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair
32469	200mm	72mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.