


Passe-Câble Connecté, CCFG



Les œillets CCFG sont utilisés avec les systèmes d'entrée de câbles CCFI et CCFO. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement. Le profil ondulé facilite l'installation et assure un bon serrage autour des câbles individuels.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP66

FONCTIONS

Finition: Gris

Unité de livraison: 10

Description: Le système CCFG est disponible en deux formats : petit et grand. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement et d'assurer un soulagement de contrainte statique conformément à la norme DIN EN 62444. Le montage se fait de l'intérieur vers l'extérieur, en les enfonçant dans les ouvertures des inserts assemblés. Les œillets sont disponibles en deux tailles différentes pour s'adapter au diamètre du câble. Il faut d'abord placer le CCFG autour du câble, puis l'insérer dans le passe-câbles. Grâce au profil ondulé, il n'est pas nécessaire de retirer le connecteur sur le câblage assemblé.

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)

Matériau: TPE

Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble

Le CCFG est d'abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
CCFGL14	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL34	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL33	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL32	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL31	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL30	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL29	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL28	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL27	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL26	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL24	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL25	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL23	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL22	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL21	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL18	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL20	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL19	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
CCFGL17	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL16	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGL15	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE