

Base pivotante externe CS480



La base pivotante externe CS480 permet à l'ensemble du système de suspension de pivoter au point de fixation sur une surface horizontale. Le bras peut pivoter ou tourner sur 340 degrés. Le matériel de montage de la base est visible. Paliers sans entretien.

NORMES INDUSTRIELLES

CEI 60529, IP66

FONCTIONS

Le socle peut pivoter de 340° avec butée de rotation

Couple prédéfini à l'usine

Le joint est inclus

Les fixations de montage en surface ne sont pas incluses

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Expédition rapide
CCSS48BBRE	110mm	149mm	149mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE