


Design hygiénique boîtier mural, HDW



La gamme nVent HOFFMAN HDW Hygienic Design est conçue et fabriquée à base de matériaux spécifiques, destinés à permettre un nettoyage sanitaire intense. L'absence d'intervalle entre le corps et la porte, l'état de surface permettant une bonne nettoyabilité associés avec un IP élevé, contribuent à la réduction des coûts et temps de nettoyage ou de maintenance, pour une meilleure productivité.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

FONCTIONS

Matériau: Armoire: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Acier inoxydable pré-grainé AISI 304L. Plaque de montage: acier galvanisé de 2 mm.

Corps: Châssis monobloc, plié et à soudure continue. La partie supérieure du châssis est équipée d'un toit en pente incliné à un angle de 30° vers l'avant, se terminant par un surplomb de 30 mm afin d'éviter que les liquides ne s'écoulent sur le joint et la porte.

Porte: Plié avec un angle d'inclinaison de 8° sur tous les côtés. Montage en surface avec ouverture 120°. Charnières en acier zingué invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite (aucun usinage requis).

Charnières intérieures: La charnière de porte est spécialement conçue pour être dissimulée à l'intérieur de l'armoire une fois la porte fermée afin d'éviter l'accumulation de saleté, ce qui facilite le nettoyage de l'armoire.

Joint: Un joint monobloc en silicone bleu amovible avec angles moulés assure une étanchéité correcte et permet de retirer et de remplacer le joint plus rapidement et plus facilement pour les opérations de nettoyage et de remplacement. Le silicone est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600.

Fermeture: Serrure HD en acier inoxydable AISI 316L avec joint en silicone bleu, la serrure est conforme à la norme DIN EN 1672-2: 2009.

Platine de montage: Fixé sur des goujons M8 soudés à l'arrière du boîtier. Tous les côtés à partir de 800 mm sont renforcés par des bords repliés. La plaque de montage est marquée verticalement à intervalles de 10 mm pour faciliter le positionnement horizontal de l'équipement.

Accès des câbles: Aucune ouverture de passe-câbles en standard pour éviter les risques d'hygiène.

Protection: Correspond à IP 66/69 / 69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Finition: 400 Acier inoxydable pré-grainé, poli à Ra <0,8 µm.

Livraison: Coffret avec porte, plaque de montage, clé métallique et accessoires de montage.


Information complémentaire: Pour les accessoires situés à l'extérieur de l'armoire, consultez notre section sur les accessoires de conception hygiénique.

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur (T):1.5mm
- Angle d'inclinaison:30°
- Finition:Finition brossée
- Matériau:Acier inoxydable 304

Table 1/1					
Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Dimensions de l'armoire	Expédition rapide
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm	No
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm	No
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm	No
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm	No
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm	No
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm	No
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm	No
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm	No
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm	No
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm	No

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE