


Hygrostat, ETF200



Cet hygrostat à humidité relative est disponible en version pré-réglée, ETF200, ou en version réglable, ETF2000. Il active un dispositif, tel qu'une résistance chauffante, à l'intérieur de l'armoire, soit au niveau pré-réglé, 65 %, lorsque l'humidité relative a été dépassée, soit à un niveau réglé par l'utilisateur, qui peut être compris entre 40 et 90 % d'humidité.

NORMES INDUSTRIELLES

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

FONCTIONS

Description: Hygrostat mécanique conçu pour contrôler les résistances chauffantes lorsque le taux d'humidité relative prédéfini ou fixe est dépassé. Le taux d'humidité relative doit rester au-dessus du point de rosée pour éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 A. c.c., 20 W, (30 W ETF2000).

Humidité opérationnel: 0 °C à +60 °C.

Durée de vie: > 50 000 cycles.

Raccordement: Connecteur deux bornes 2.5 mm².

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description : ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat

The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring

Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
ETF2000	60mm	37mm	54mm	Plastique	Lisse	Gris clair
ETF200	60mm	33mm	38mm	Plastique	Lisse	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE