

Armoire compacte en acier doux, version une porte, MKS-HP



La porte d'armoire en acier doux de la gamme d'armoires au sol compactes, MKS-HP, est dotée d'un indice de protection IP 66 et offre une protection accrue aux équipements comme aux composants, contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie et à réduire les coûts d'entretien lorsque l'armoire est installée dans des environnements difficiles et exposée à des conditions extrêmes. Ces nouvelles armoires présentent un indice IP66 et conviennent à une utilisation dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

FONCTIONS

Corps: Châssis quatre plis et soudure continue. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la plaque de fixation en profondeur.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

Livraison: Corps avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, plaque de fixation et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. L'armoire est livrée sur une palette de même largeur. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Porte: Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Fermeture: Verrou à crémonne quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Verrou deux points standard avec insert 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées basculantes et des poignées en T sont disponibles comme accessoires.

Matériau: Corps : acier peint 1,35 mm. Panneaux arrière et de toit : acier peint 1,5 mm. Porte : acier peint 2 mm. Plaque de fixation : acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond : acier galvanisé 1 mm.

Platine de montage: Double pli et système de position. Réglage de la profondeur par incréments de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Livré attaché à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série. Amovible

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.35mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale	Expédition rapide
MKS18064HP	1800mm	600mm	400mm	1694 x 494mm	359mm	No
MKS18084HP	1800mm	800mm	400mm	1694 x 694mm	359mm	No
MKS20086HP	2000mm	800mm	600mm	1894 x 694mm	559mm	No
MKS20088HP	2000mm	800mm	800mm	1894 x 694mm	759mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE