

Profilé de montage | Armoires au sol, CLPF



Les profilés de montage peuvent être fixés dans toutes les directions, offrant ainsi une grande flexibilité pour le montage d'accessoires, de composants et d'autres équipements.

FONCTIONS

Description: Le système de montage CLPF est un profilé de 40 mm de large et de 25 mm de haut, il peut être monté dans tous les sens sur l'ossature de l'armoire. Il peut également être combiné aux profilés CLPK et VB. En le tournant, on peut utiliser le profilé comme un rail CP20/40 standard avec un écrou coulissant GLM 40/6 pour monter du matériel nécessitant un réglage en profondeur. Les profilés, montés sur le châssis de l'armoire, s'alignent avec ceux de l'armoire même. Deux rangées de perforations pour la fixation d'écrous-cages et de vis auto-taraudeuses sont prévues. Pour des profilés de 90 mm, deux profilés peuvent être montés côte à côte.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 4 profilés avec accessoires de fixation.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.5mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur d'armoire compatible	Largeur d'armoire compatible	Profondeur d'armoire compatible
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.