


Armoires double portes en polyester modulaires, UDP-DD



La gamme d'armoires murales modulaires en polyester, UDP, avec un indice de protection IP 65, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Plusieurs armoires peuvent être combinées pour augmenter la largeur ou la profondeur, par exemple afin de loger de grands composants et de maintenir la communication interne. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les installations extérieures, même lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

GOST

CE

FONCTIONS

Matériau: Polyester renforcé avec de la fibre de verre.

Corps: Modulaire moulé, avec fixation arrière. Fixation directe au mur ou par l'utilisation de supports muraux, à un poteau par l'utilisation d'EPF ou au sol par l'utilisation de la plinthe UPP ou DIN -base UAF et UMPS. L'étanchéité des armoires double portes est assurée par un joint en néoprène.

Porte: Porte alignée à ouverture de 100° avec ou sans vitre. Pour les armoires plus grandes, un support de porte est prévu pour simplifier leur fermeture.

Fermeture: La poignée montée de série convient à tous les types de demi-cylindres (profondeur standard de 40 mm). Verrou cinq points (trois points sur les armoires de 500 mm de large).

Resistance à la température: -25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).

Caractéristiques: Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. Tension d'isolement nominale $U_i = 1\,000\text{ V}$.

Protection: Conforme à la norme IP 65 pour les armoires double portes. Résistance aux impacts IK 10.

Homologations: CE, GOST. Pour obtenir d'autres certifications, veuillez contacter le service commercial de nVent HOFFMAN.

Finition: RAL 7035, matériau brut pré-teint.


Livraison: Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et supports de montage mural. (Le barillet du verrou n'est pas inclus dans la livraison).

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Polyester
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Lisse

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Nombre de portes	Poids	Expédition rapide
UDP125100	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg	No
UDP100102	1000mm	1000mm	320mm	2	39kg	No
UDP125102	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg	No
UDP100125	1000mm	1250mm	320mm	2	41kg	No
UDP75125	750mm	1250mm	320mm	2	38kg	No

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE