


Armoires une porte en polyester modulaires, UDP/UDPT



La gamme d'armoires murales modulaires en polyester, UDP/UDPT, avec un indice de protection IP 65/54, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Une porte opaque ou transparente peut être commandée. Plusieurs armoires peuvent être combinées pour augmenter la largeur ou la profondeur, par exemple afin de loger de grands composants et de maintenir la communication interne. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les installations extérieures, même lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

FONCTIONS

Matériau: Polyester renforcé fibre de verre. Partie vitrée UDPT: Polycarbonate.

Corps: Modulaire moulé, avec fixation arrière ou en utilisant les équerres murales, sur poteau en utilisant l'accessoire EPF ou au sol en utilisant le socle UPP ou la base DIN UAF et UMPS. Pour les coffrets simple porte, l'étanchéité est assurée par un joint EPDM collé sur l'ossature.

Porte: Porte à montage encastré, ouverture à 100°, porte pleine ou vitrée. Pour les armoires plus grandes, un support de porte est prévu pour simplifier leur fermeture. Pour les portes-fenêtres, l'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane.

Fermeture: La poignée montée de série convient à tous les types de demi-cylindres (profondeur standard de 40 mm). Verrou cinq points (trois points sur les armoires de 500 mm de large).

Resistance à la température: -25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).

Caractéristiques: Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. Tension d'isolement nominale $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Protection: Conforme à l'indice IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 pour les armoires une porte simples. Conforme à l'indice IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S pour les armoires à porte vitrée. Résistance aux impacts IK 10. Résistance aux impacts IK 07 pour les armoires à porte vitrée.

Homologations: CE, CSA, GOST. Armoires une porte certifiées cULus_UL. Pour obtenir d'autres certifications, veuillez contacter le service commercial de nVent HOFFMAN.

Finition: RAL 7035, matériau brut teinté dans la masse.

Livraison: Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et supports de montage mural. (Le barillet du verrou n'est pas inclus dans la livraison).


SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Polyester; Polycarbonate
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Lisse

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de porte	Nombre de portes	Poids
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Brut	1	34.2kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Brut	1	22.3kg
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Brut	1	29kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Brut	1	32kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Brut	1	14.4kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Brut	1	18.2kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Brut	1	28kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Brut	1	18kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Brut	1	24kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparent	1	22.1kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparent	1	27.3kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparent	1	14.6kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparent	1	14.8kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparent	1	18kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE